

Fluido Easy (duo)

art. 877021



Il sistema modulare maneggevole e pratico per la città

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 4 anni (22 kg)

DESCRIZIONE

CARROZZINA

- Molto ampia
- Maniglione antiribaltamento
- Schienale reclinabile in 3 posizioni
- Materassino
- Copertina che diventa copertura per le gambe nel passeggino
- Fondo aerato
- Base a dondolo
- Borsa

PASSEGGINO

- Telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma 0 mesi- 1 anno) e fronte strada (1 – 4 anni)
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System di carrozzina e seggiolino auto
- Maniglione ergonomico e regolabile in altezza
- Ruote posteriori con cuscinetti a sfera in metallo facilmente removibili
- Ruote anteriori piroettanti con sistema di blocco/sblocco
- Freno sincronizzato
- Morbide sospensioni anteriori e posteriori
- Schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- Poggiapiedi regolabile
- Davantino removibile
- Cinghia a 5 punti



VARIANTI



- Ampio cestino con pratico sistema di apertura
- Chiusura a libro compatta con la seduta in entrambe le posizioni di marcia, con maniglia da trasporto
- Chiuso sta in piedi da solo;

Accessori inclusi: capottina, copertura per le gambe che si recupera dalla carrozzina, cestino, borsa

SEGGIOLINO AUTO (OPTIONAL)

Doppia possibilità:

- <u>Area Zero+</u> art. S138/760 omologato secondo la normativa R-129 I-Size, utilizzabile da 40 a 75 cm, con schienale fisso. Base 2in1 (optional) art. S132. Prezzo al pubblico suggerito (seggiolino auto): 105 €
- Relax I- Size art. S177/179 omologato secondo la normativa R-129 I-Size, utilizzabile da 40 a 87 cm, con schienale regolabile in 2 posizioni. Base 360° Relax I-Size (optional) art. S178. Prezzo al pubblico suggerito (seggiolino auto): 179 €

DIMENSIONI E PESI

- TELAIO Chiuso: L 57 P 26 H 83 cm •
 Peso: kg 5,9
- Con carrozzina: L 57 P 90 H 117 cm
 Peso: kg 10,8
- NAVICELLA / Interna: L 35 P 79 H 23 cm • Peso: kg 4,9
- PASSEGGINO: L 57 P 86,5 H 100 cm
 Peso: kg 8,8

SICUREZZA

Riferimento normativa europea: EN1888-1/2: 2018+A1:2022

- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggino mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali.
 La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000