

Introduzione

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo prodotto che vi darà grandi soddisfazioni nell'utilizzo in occasione di feste abbinato ad ogni tipo di sfera a specchi con diametro fino a 50 cm. Vi invitiamo a leggere interamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

Precauzioni ed avvertenze

1. Conservate il presente manuale e rileggetelo nel caso in cui abbiate dei dubbi sul suo utilizzo.
2. Evitate di smontare l'apparecchio, eventuali riparazioni vanno effettuate esclusivamente da personale specializzato.
3. Consultate il sito karma per prendere visione delle norme di garanzia a cui il prodotto è soggetto.
4. Non disperdete l'apparecchio nell'ambiente.
5. Per il montaggio a soffitto consultate personale specializzato.

Istruzioni per l'uso

1. Identificate dove posizionare il prodotto e verificate che il cavo di alimentazione possa raggiungere il prodotto. Eventualmente potete considerare di utilizzare una prolunga o di sostituire il cavo di alimentazione originale per evitare giunti. In questo caso rivolgetevi esclusivamente a personale specializzato.
2. Utilizzando l'anello di cui è dotato, agganciate una sfera a specchi del diametro max di 50 cm.
3. Ultimata l'installazione, alimentate l'apparecchio per avviarlo.
4. Scollegate la spina evitando di tirare il cavo a cui essa è collegata o interrompete semplicemente l'alimentazione per arrestare l'apparecchio.

Registrazione del prodotto


Registrate ora il vostro nuovo prodotto Karma, vi attendono numerosi servizi gratuiti che vi permetteranno di gestire al meglio il vostro apparecchio e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e aggiornamenti.

Assistenza tecnica

Nel caso in cui il prodotto dovesse guastarsi, per la riparazione dovreste inviarlo al nostro centro pilota all'indirizzo sotto riportato. Prima di spedirlo è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio inserendo la riparazione nel sito www.karmaitaliana.it

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Velocità: 3 rotazioni/min | Alimentazione: 230V 50Hz |
| Carico max: 5 Kg. | Assorbimento: 8 W |
| Lunghezza cavo: 1.5 mt circa | Dimensioni: 140 x 140 x 60 mm |
| Tipo spina: Shuko | Peso: 196 gr. |



KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

ver. 14.1

made in China

